

## 排水トラップ封水筒の見分け方

### 表の見方



※直径を確認するときは、必ず管の中心を通るように測ってください。

※パッキンは使用によりサイズが変化します。

品番特定はA欄を元にしてください。

部品品番をクリックすると販売ページに移動します

	A. 真上からの見た目 (見分けポイント)	B. パッキン	C. 封水筒・防臭管
1	<p>・3つに仕切られている</p>	<p>封水筒パッキン 3.5ミリ</p>	<p><a href="#">7ウスイツカバ<sup>®</sup> ヅキンヅキX</a></p>
2	<p>・3つに仕切られている ・真ん中に穴 (シャフトを差し込む穴) ・直径47ミリ ← 3つの見分けポイント</p>	<p>1個入り/5個入り <a href="#">HSTPX</a></p> <p>商品ページにて入り数をご選択ください。 1個入り:<a href="#">7ウスイツカバ<sup>®</sup> ヅキンヅキX</a> 5個入り:<a href="#">7ウスイツカバ<sup>®</sup> ヅキンヅキ5X</a></p>	<p><a href="#">7ウスイツカバ<sup>®</sup> ヅキX</a></p>
3	<p>・3つに仕切られている ・真ん中に穴 (シャフトを差し込む穴) ・直径43ミリ ← 2つの見分けポイント</p>	<p>防臭管パッキン 6ミリ</p> <p>1個入り/5個入り <a href="#">BSKPX</a></p> <p>商品ページにて入り数をご選択ください。 1個入り:<a href="#">8ウスイツカバ<sup>®</sup> ヅキX</a> 5個入り:<a href="#">8ウスイツカバ<sup>®</sup> ヅキ5X</a></p>	<p><a href="#">KRホ<sup>®</sup> ウシユウカンバ<sup>®</sup> ヅキX</a></p>
4	<p>・4つに仕切られている</p>	<p>商品ページにて入り数をご選択ください。 1個入り:<a href="#">8ウスイツカバ<sup>®</sup> ヅキX</a> 5個入り:<a href="#">8ウスイツカバ<sup>®</sup> ヅキ5X</a></p>	<p><a href="#">Y1ホ<sup>®</sup> ウシユウカンバ<sup>®</sup> ヅキX</a></p>